


Генератор вакууму VN-07-M-13-PQ2-VQ2

Номер деталі: 193553

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.7 мм
Ширина	13 мм
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум Лінійна
Конструкція	Пряма форма
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	7 бар
Робочий тиск	1 бар...8 бар
Робочий тиск для максимального вакууму	5.8 бар
Максимальний вакуум	86 %
Номінальний робочий тиск	6 бар
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	13.5 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	2 с
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	16 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичний порт 3	Без каналу
Приєднання вакууму	QS-6
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	POM посилений
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований