

# Поворотний колектор GF-1/2-2

Номер деталі: 539289

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                              | 15 мм                                                                       |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                   |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар                                    |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...145 psi                                                       |
| Нормальний номінальний потік 1,1-2,1            | 4440 л/хв                                                                   |
| Нормальний номінальний потік 1,2-2,2            | 7380 л/хв                                                                   |
| Макс. швидкість обертання                       | 300 об/хв                                                                   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Вода (рідка, без льоду)   |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища     | При роботі з водою використовуйте фільтр 5 мкм<br>Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 1 - низький опір корозії                                                    |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C                                                              |
| Максимальне осьове зусилля                      | 100 Н                                                                       |
| Максимальна радіальна сила                      | 400 Н                                                                       |
| Вага продукту                                   | 7380 г                                                                      |
| Пневматичний порт 1                             | G1/2                                                                        |
| Пневматичне з'єднання 2                         | G1/2                                                                        |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                          |
| Матеріал корпусу                                | Нікельована латунь                                                          |
| Матеріал валу                                   | Високолегована сталь                                                        |