



# Вертикальна плата живлення VABF-S4-1-P1A3-G14

Номер деталі: 540171

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 26 мм                                                           |
| На підставі норм                            | ISO 15407-2                                                     |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Робочий тиск                                | 1 МПа<br>10 бар                                                 |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання      |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання        |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>NEMA 4                                                  |
| Середовище пілота                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                               | 191 г                                                           |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція    | На колекторній плиті<br>на індивідуальну плиту                  |
| Матеріал корпусу                            | Алюміній литий під тиском                                       |