

Модуль переміщення HSW-16-AS

Номер деталі: 540238

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	20 мм...35 мм
Розмір	16
Максимальний лінійний хід під кутом повороту 90°	175/175 мм
Z переміщення	80 мм...100 мм
Демпфування	Зниження шуму за допомогою демпферів
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Привідний вал Лінійна напрямна плюс кульковий підшипник послідовність вимушеного руху
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Точність повторення кінцевих положень	+/-0,02 мм
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний крутний момент на приводному валу	2.5 Н·м
Максимальне осьове зусилля на приводному валу	30 Н
Максимальний момент Mx	2.5 Н·м
Max. Moment My	2.5 Н·м
Максимальний момент Mz	2.5 Н·м
Максимальне навантаження	1.5 кг
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	75 Н
Максимальне зусилля процесу в напрямку Y	50 Н
Вага продукту	4900 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і centruючою втулкою
Матеріал стопора	Високолегована сталь
Матеріал натискної пружини	високолегована сталь
Матеріал базової плити	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал захвату	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал поперечної напрямної	Загартована сталь
Матеріал поворотного важеля	Загартована сталь Полірований

Особливості	Значення
Матеріал перегородки	Загартована сталь Загартований
Матеріал рейки давача	Кований алюмінієвий сплав анодований
Матеріал планки	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал регулювального гвинта	високолегована сталь