

З'єднувальна лінія KVI-CP-3-WS-WD-8

Номер деталі: 540331

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Додаткові функції	Контакт 3 гнізда з виведенням 1 мм
Маркування кабеля	За допомогою аксесуарів
Частота підключення	500
Вага продукту	399.4 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	M9x0,5
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	5
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	5
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електропідключення 2, проект	Круглий
Електричне підключення 2, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 2, кабельна розетка	Кутовий
Електричне підключення 2, технологія підключення	M9x0,5
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	5
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	5
Електропідключення 2, тип кріплення	Фіксація гвинтом
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Стумове навантаження при 40 °C	1.6 А
Примітка щодо ємності струму при 40 °C	2,3 А для 0,34 мм² 3,6 А для 0,49 мм²
Стійкість до стрибків напруги	1.5 кВ
Екранування	Так
Довжина кабелю	8 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	75 мм

Особливості	Значення
Діаметр кабелю	5.5 мм
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ² + 2 x 0,34 мм ² + 0,49 мм ²
Номінальний переріз провідника	0.25 мм ² 0.34 мм ² 0.49 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...80 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	1
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	світло-сірий
Матеріал корпусу	PA PBT TPE-U (PUR)
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал гвинтового фіксатора	Нікельована латунь
Матеріал штекерних контактів	Позолочена бронза Латунь, позолочена
Матеріал ізоляційного рукава	TPE-U (PUR)