


# Пневморозподільник CPE10-M1BH-3GL-M7

Номер деталі: 196915

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                     |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 закритий моностабільний                  |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                  |
| Ширина                                                           | 10 мм                                        |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 400 л/хв                                     |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | M7                                           |
| Робоча напруга                                                   | 24 V DC                                      |
| Робочий тиск                                                     | 0.25 МПа...0.8 МПа<br>2.5 бар...8 бар        |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                           |
| Тип скидання                                                     | пневматична пружина                          |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Recognized (OL)                    |
| Морська класифікація                                             | Див. сертифікат                              |
| Орган сертифікації                                               | DNV-TAA000032X<br>UL MH19482                 |
| Ступінь захисту                                                  | IP65<br>3 розеткою<br>згідно IEC 60529       |
| Номінальний розмір                                               | 4 мм                                         |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                       |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                    |
| Допоміжне ручне керування                                        | з аксесуарами фіксування<br>Без фіксації     |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                        |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                                    |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                |
| Ідентифікація позиції клапана                                    | Тримач позначки                              |
| Перекриття                                                       | Позитивне перекриття                         |
| Час відключення                                                  | 14 мс                                        |
| Час увімкнення                                                   | 14 мс                                        |
| Робочий цикл                                                     | 100% у зв'язку зі зниженням струму утримання |
| Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0           | 1200 мс                                      |
| Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом            | 900 мс                                       |
| Характеристики котушки                                           | 24 V DC: 1,28 W                              |

| Особливості                                 | Значення                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допустимі коливання напруги                 | -15 % / +10 %                                                                                                                 |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                        |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                               |
| Стійкість до вібрації                       | Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6 |
| Ударостійкість                              | Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27                                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                                                                    |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Температура середовища                      | -5 °C...50 °C                                                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                                                                                 |
| Вага продукту                               | 40 г                                                                                                                          |
| Електричне підключення                      | 2-pin                                                                                                                         |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором                                                                                                          |
| Під'єднання витяжного повітря пілота 82     | M3                                                                                                                            |
| Підключення пілотного повітря 12            | M3                                                                                                                            |
| Пневматичний порт 1                         | M7                                                                                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                     | M7                                                                                                                            |
| Пневматичний порт 3                         | M7                                                                                                                            |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                                                                                            |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                                                                                                           |
| Матеріал корпусу                            | Алюміній литий під тиском                                                                                                     |