

Комбінація блоків підготовки повітря MSB6N-1/2:C3J4M1-WP

Номер деталі: 543594

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	6
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Відсічний клапан Фільтр-регулятор з манометром Стандартне туманоутворююче мастило
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією з вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	2 бар...12 бар
Діапазон регулювання тиску	0.5 бар...12 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	3000 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Вага продукту	1750 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT

Особливості	Значення
Пневматичний порт 3	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC