

З'єднувальна лінія NEBC-C-S1WA9HS-K-10-N-B-LE5-PT-S10

Номер деталі: 2376020

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	DIN 47100
Протокол	I-Port
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Частота підключення	50
Вага продукту	1120 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Кутовий
Електропідключення 1, технологія підключення	Sub-D
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	9
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	5
Електричне підключення 1, тип кріплення	2x гвинт 4-40 UNC з ущільненням
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	5
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Струмове навантаження при 40 °C	5.2 А
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Довжина кабелю	10 м
Властивості кабелю	Стандарт
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	26 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	78 мм
Діаметр кабелю	6.5 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 мм
Склад кабелю	5 x 0,5 мм ²
Номінальний переріз провідника	0.5 мм ²
Ступінь захисту	IP65 IP67 IP69K

Особливості	Значення
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Особливі властивості	Зручний для очищення
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Матеріал оболонки кабелю	PVC
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал корпусу	РА-посилений
Кольор корпусу	Сірий
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал штекерних контактів	Позолочена бронза
Матеріал ізоляційного рукава	PVC