

Стопорний комплект DADP-ES-Q12-16

Номер деталі: 2536503

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	16
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....270 град.
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-6 град.
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	110 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал важеля	Берилієва бронза нікельована
Матеріал шайби	Кований алюмінієвий сплав, анодований