


З'єднувальна лінія NEBS-M12G12-KS-0.5-SM12G12

Номер деталі: 3056124

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	3 кріплення для таблички з описом
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	87 г
Електричне підключення 1	Розетка пряма, M12x1, 12 pin, A-кодування
Електричне підключення 2	Розетка пряма, M12x1, 12 pin, A-кодування
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Номинальна робоча напруга постійного струму	30 В
Струмове навантаження при 40 °C	1.5 А
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Екранування	Так
Довжина кабелю	0.5 м
Властивості кабелю	Basic
Лінійка умов випробувань	Міцність при вигині: за стандартом Festo
Мінімальний радіус згину кабелю	85 мм
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	42.5 мм
Діаметр кабелю	8.5 мм
Допуск діаметра кабелю	± 0,2 мм
Склад кабелю	12 x 0,14 мм ²
Перетин з'єднання	0.14 мм ²
Кольоровий код ізоляції проводу	Контакт 1 = коричневий Pin 10 = фіолетовий Pin 11 = сірий/рожевий Контакт 12 = червоний/синій Pin 2 = синій Pin 3 = білий Контакт 4 = зелений Pin 5 = рожевий Pin 6 = жовтий Pin 7 = чорний Контакт 8 = сірий Pin 9 = червоний
Ступінь захисту	IP67
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-25 °C...80 °C

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Чорний
Матеріал накидної гайки	Цинк дитий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал штекерних контактів	Латунь нікельовані та позолочені