

Поворотний привід DSRL-32-180-P-FW

Номер деталі: 30657

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Кут амортизації	1.2 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....180 град.
Кут повороту	0 град....180 град.
Демпфування	еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	без
Робочий тиск	1.5 бар...8 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	3 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	10 Н·м
Вага продукту	1300 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	G1/8
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR