


Напрямний блок FENG-32- -KF

Номер деталі: 34487

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Крок	10 мм...500 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Максимальна сила F _y	750 Н
Максимальна статична сила F _y	1020 Н
Максимальна сила F _z	750 Н
Максимальна сила F _z статична	1020 Н
Максимальний момент M _x	28 Н·м
Максимальний момент M _x статичний	38 Н·м
Max. Moment M _y	34 Н·м
Максимальний момент M _y , статичний	46 Н·м
Максимальний момент M _z	34 Н·м
Максимальний статичний момент M _z	46 Н·м
Сила переміщення	15 Н
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	18 г
Основна вага при ході 0 мм	1530 г
Додаткова вага на 10 мм ходу	18 г
Центр ваги рухомої маси при ході 0 мм	43 мм
Додатковий центр ваги рухомої маси на 10 мм ходу	4.5 мм
Тип кріплення	3 внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Загартована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований