

Розподільник з важелем VHER-H-B43U-B-G14

Номер деталі: 3515286

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	4/3 під тиском
Спосіб приведення в дію	Вручну
Ширина	56 мм
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1500 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	G1/4
Робочий тиск	0 бар...10 бар
Зверніть увагу на робочий тиск	Робота з вакуумом тільки на під'єднанні 3 При роботі з подвійним тиском тиск у під'єднанні 1 має бути вищим, ніж у під'єднанні 3.
Конструкція	поворотний повзунок
Номінальний розмір	8 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
Примітка до застосування	працювати тільки вручну
Спосіб ущільнення	Важко
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Відсутність перекриття	Так
Індикатор положення перемикача	з аксесуарами
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Момент спрацьовування	2 Н·м
Вага продукту	510 г
Тип кріплення	Монтаж на передній панелі з наскрізним отвором за бажанням:
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4

Особливості	Значення
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал важеля	Алюміній литий під тиском