



# Пневморозподільник VMFH-2-3-M5

Номер деталі: 4522

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 2x3/2 закритий моностабільний                                   |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                     |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 50 л/хв                                                         |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | M5                                                              |
| Робочий тиск                                                     | 0 МПа...0.8 МПа<br>0 бар...8 бар                                |
| Конструкція                                                      | Сідловий клапан зі зворотною пружиною                           |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                               |
| Ступінь захисту                                                  | IP65                                                            |
| Номінальний розмір                                               | 1.3 мм                                                          |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Максимальна кількість мість для пневморозподільників             | 2                                                               |
| Тип контролю                                                     | прямий                                                          |
| Споживана потужність, контроль                                   | 7.5 Вт                                                          |
| Енергоспоживання, підтримка                                      | 6 Вт                                                            |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища                             | -5 °C...40 °C                                                   |
| Вага продукту                                                    | 245 г                                                           |
| Електричне підключення                                           | Роз'єм                                                          |
| Тип кріплення                                                    | з наскрізним отвором                                            |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/8                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | M5                                                              |
| Пневматичний порт 3                                              | M5                                                              |
| Матеріал корпусу                                                 | Алюміній                                                        |