

Кульовий кран
VZBF-11/4-P1-20-D-2-F0405-V15V15
Номер деталі: 4810854

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан
Спосіб приведення в дію	механічно
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Фланець ANSI B16.5 Class 150
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F0405
Внутрішній Ø	30 мм
Номінальний розмір DN	32
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Номінальний тиск арматури PN	20
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	20 Н·м
На підставі норм	ANSI B16.5 Class 150 ISO 5211
Середовище	пара Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода Нейтральні рідини
Температура середовища	-20 °C...200 °C
Швидкість потоку Kv	140 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	FPM Графіт PCTFE PTFE
Матеріал кулі	лита нержавіюча сталь
Номер матеріалу кулі	1.4408
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу валу	1.4401
Вага продукту	3550 г
Дозвіл	API607 CRN
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії