



# Поворотний привід DSM-63-270-FW-A-B

Номер деталі: 552084

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                    | Значення                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Розмір                                                                         | 63                                             |
| Кут повороту                                                                   | 0 град....270 град.                            |
| Положення монтажу                                                              | Будь-який                                      |
| Режим роботи                                                                   | Двосторонньої дії                              |
| Конструкція                                                                    | Лопатковий поршень                             |
| Визначення положення                                                           | Для безконтактних датчиків                     |
| Робочий тиск                                                                   | 0.15 МПа...1 МПа<br>1.5 бар...10 бар           |
| Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм) | 1.6 Гц                                         |
| Робоче середовище                                                              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                                | 0 - відсутність корозійного напруження         |
| Відповідність LABS                                                             | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища                                           | -10 °C...60 °C                                 |
| Максимальне осьове зусилля                                                     | 500 Н                                          |
| Максимальна радіальна сила                                                     | 500 Н                                          |
| Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)                         | 40 Н·м                                         |
| Вага продукту                                                                  | 4475 г                                         |
| Тип кріплення                                                                  | 3 внутрішньою різьбою                          |
| Пневматичне з'єднання                                                          | G1/4                                           |
| Інформація про матеріали                                                       | Відповідно до RoHS                             |
| Матеріал вала приводу                                                          | Сталь<br>Нікельований                          |
| Матеріальні ущільнення                                                         | TPE-U (PU)                                     |
| Матеріал корпусу                                                               | Кований алюмінієвий сплав                      |