


Кабель двигуна NEBM-M16G8-E-25-Q7-LE8

Номер деталі: 5085050

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61984
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	M16x0,75
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	8
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	6
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	8
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	6
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...600 V
Зверніть увагу на діапазон робочої напруги постійного струму	0 - 300 V для провідника перетином 0,25 мм²
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...600 V
Примітка щодо діапазону робочої напруги змінного струму	0 - 300 V для кабелю перетином 0,25 мм²
Струмове навантаження при 40 °C	12 A
Примітка щодо ємності струму при 40 °C	4 A для провідника перетином 0,25 мм²
Стійкість до стрибків напруги	6 кВ
Примітка щодо імпульсної витримуваної напруги	4 kV для провідника перетином 0,25 мм²
Екранування	Так
Довжина кабелю	25 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	55 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	110 мм
Діаметр кабелю	11 мм
Склад кабелю	4 x 0,75 мм² + 2 x (2 x 0,25 мм²)

Особливості	Значення
Номинальний переріз провідника	0.25 мм ² 0.75 мм ²
Кінці проводів	Накінечник
Ступінь захисту	IP65
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-50 °C...90 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-40 °C...90 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Помаранчевий
Матеріал ізоляційного рукава	TPE-E