


Фільтр тонкої очистки MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA

Номер деталі: 552978

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	9
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	10000 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	500 л/хв
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	225 мл
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C -10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ефективність відділення дрібних частинок	99 %
Залишковий вміст мастила	0.5 мг/м³
Ефективність сепарації масляного аерозолю	90 %
Дисплей диференціального тиску	Оптичний індикатор
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Пневматичний порт 1	G3/4
Пневматичне з'єднання 2	G3/4

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал покриття	РА
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріальні ущільнення	NBR
Вага продукту	2500 г