

# Круглий пневмоциліндр DSNU-S-25-200-P-A-MX

Номер деталі: 5228239

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                   | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                                                          | 200 мм                                                          |
| Ø поршня                                                                      | 25 мм                                                           |
| Різьба штока                                                                  | M10x1,25                                                        |
| Демпфування                                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу                                                             | Будь-який                                                       |
| Конструкція                                                                   | Поршень<br>Шток поршня<br>Профіль пневмоциліндра                |
| Визначення положення                                                          | Для безконтактних давачів                                       |
| Робочий тиск                                                                  | 0.06 МПа...1 МПа<br>0.6 бар...10 бар                            |
| Режим роботи                                                                  | Двосторонньої дії                                               |
| Робоче середовище                                                             | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                               | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                                            | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Клас "чистої кімнати"                                                         | Клас 6 згідно з ISO 14644-1                                     |
| Температура навколишнього середовища                                          | -20 °C...80 °C                                                  |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 247.4 Н                                                         |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi), при висуванні                    | 294.5 Н                                                         |
| Маса переміщення при ході 0 м                                                 | 63.6 г                                                          |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу                                          | 6 г                                                             |
| Основна вага при ході 0 мм                                                    | 180.2 г                                                         |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                                                  | 11 г                                                            |
| Тип кріплення                                                                 | За допомогою аксесуарів                                         |
| Пневматичне з'єднання                                                         | G1/8                                                            |
| Інформація про матеріали                                                      | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал покриття                                                             | Кований алюмінієвий сплав, анодований                           |
| Матеріальні ущільнення                                                        | TPE-U (PU)                                                      |
| Матеріал штока поршня                                                         | високолегована нержавіюча сталь                                 |
| Матеріал корпусу циліндра                                                     | Високолегована нержавіюча сталь                                 |