



# Кабель двигуна NEBM-M23G15-EH-2.5-Q10N-R3LEG14

Номер деталі: 5251388

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| На підставі норм                                     | EN 61984                            |
| Маркування кабелю                                    | Без тримача позначки                |
| Вага продукту                                        | 1125 г                              |
| Електричне підключення 1, функція                    | Сторона польового пристрою          |
| Електропідключення 1, проект                         | Круглий                             |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | гібридна розетка                    |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка           | Пряма                               |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M23x1                               |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 15                                  |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили  | 12                                  |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксація гвинтом                    |
| Електричне підключення 2, функція                    | Сторона управління                  |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Кабель та штекер                    |
| Електричне підключення 2, кабельна розетка           | пряма                               |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | RJ45 і відкритий кінець             |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 14                                  |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи   | 12                                  |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 0 В...850 В                         |
| Діапазон робочої напруги змінного струму             | 0 В...630 В                         |
| Струмове навантаження при 40 °C                      | 23.7 А                              |
| Стійкість до стрибків напруги                        | 6 кВ                                |
| Екранування                                          | Так                                 |
| Довжина кабелю                                       | 2.5 м                               |
| Властивості кабелю                                   | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Лінійка умов випробувань                             | Умови тестування за запитом         |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю            | 55.6 мм                             |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю               | 97.3 мм                             |
| Діаметр кабелю                                       | 13.9 мм                             |
| Допуск діаметра кабелю                               | ± 0,3 мм                            |

| Особливості                                            | Значення                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад кабелю                                           | 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> + 1 x (2 x 1,0 мм <sup>2</sup> ) + 1 x (2 x 0,24 мм <sup>2</sup> + 2 x 2 x 0,15 мм <sup>2</sup> ) |
| Номінальний переріз провідника                         | 0.15 мм <sup>2</sup><br>0.24 мм <sup>2</sup><br>1 мм <sup>2</sup><br>2.5 мм <sup>2</sup>                                  |
| Кінці проводів                                         | Накінецьник                                                                                                               |
| Ступінь захисту                                        | IP67                                                                                                                      |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                                                                      |
| Температура навколишнього середовища                   | -40 °C...90 °C                                                                                                            |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -25 °C...80 °C                                                                                                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS                                    |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання                      |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                                            |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS<br>Без галогенів                                                                                       |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                                                                         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 1 - низький опір корозії                                                                                                  |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                                                                                                               |
| Колір оболонки кабелю                                  | Сірий                                                                                                                     |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | PP                                                                                                                        |