


Генератор вакууму VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Номер деталі: 532635

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавала	0.7 мм
Ширина	14.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Лінійна Високий об'єм втягування
Інтегрована функція	Імпульсний пневматичний ежекторний клапан
Конструкція	Пряма форма
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	4 бар
Робочий тиск	1 бар...8 бар
Номінальний робочий тиск	6 бар
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	32.6 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	0.89 с
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рекомендація щодо очищення	Мильна вода
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	78 дБ(А)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	41 г
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Пневматичний порт 1	QS-6
Приєднання вакууму	QS-6
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	РА-посилений POM посилений

Особливості	Значення
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований