



Генератор вакууму VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-R01-M

Номер деталі: 532636

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.95 мм
Ширина	14 мм
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	За замовчуванням Високий вакуум
Допоміжне ручне керування	Без фіксації
Інтегрована функція	Електричний відсічний клапан Глушник відкритий
Конструкція	Форма Т
Функція клапана	2/2
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	3 бар
Робочий тиск	2 бар...8 бар
Робочий тиск для максимального вакууму	3.5 бар
Максимальний вакуум	93 %
Номінальний робочий тиск	6 бар
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	21.8 л/хв
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	1.06 с
Діапазон робочої напруги постійного струму	21.6 В...26.4 В
Споживання електроенергії	1.2 Вт
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	0 °C...50 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	71 дБ(А)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Вага продукту	61 г
Електричне підключення	Роз'єм

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором з DIN-рейкою За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	QS-6
Матеріал з'єднувального болта	Кований алюмінієвий сплав, анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	POM
Матеріал корпусу	РА-посилений POM посилений
Матеріал глушника	PE
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтового з'єднання	Латунь нікельований