


# Вугільний фільтр LFX-3/4-D-MAXI

Номер деталі: 532786

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                             | Значення                                                               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                  | Maxi                                                                   |
| Модельний ряд                                           | D                                                                      |
| Положення монтажу                                       | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Конструкція                                             | Вугільний фільтр<br>волоконний фільтр                                  |
| Кришка контейнера                                       | Металевий захист                                                       |
| Робочий тиск                                            | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 бар...16 бар<br>0 psi...232 psi                   |
| Рекомендована максимальна витрата                       | 1100 л/хв                                                              |
| Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря | 1100 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                       | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>Інертні гази |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища             | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)        |
| Відповідність LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                  | -10 °C...60 °C                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                          | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                  | 5 °C...30 °C                                                           |
| Залишковий вміст мастила                                | 0.003 мг/м³                                                            |
| Температура навколишнього середовища                    | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                           | 1191 г                                                                 |
| Тип кріплення                                           | Монтаж в лінію<br>3 кронштейном<br>за бажанням:                        |
| Пневматичне з'єднання                                   | G3/4                                                                   |
| Пневматичний порт 1                                     | Монтажна плита<br>G3/4                                                 |
| Пневматичне з'єднання 2                                 | Монтажна плита<br>G3/4                                                 |
| Інформація про матеріали                                | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал фільтра                                        | Активоване вугілля<br>Тканина                                          |
| Матеріал корпусу                                        | Цинк дитий під тиском                                                  |

| Особливості      | Значення |
|------------------|----------|
| Матеріал ємності | РС       |