

Модуль переміщення HSP-25-AS

Номер деталі: 533621

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Y концентратор	130 мм...170 мм
Z переміщення	50 мм...70 мм
Z робочий хід	25 мм
Демпфування	Амортизатори з обох боків М'яка характеристика
Положення монтажу	напрямна Бажано вертикально
Конструкція	Привідний вал Поперечна напрямна послідовність вимушеного руху
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Захист перед обертанням/направляюча	Поперечна напрямна
Мінімальний час циклу	1 с
Точність повторюваності	±0,02 мм
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний крутний момент на приводному валу	5 Н·м
Максимальне осьове зусилля на приводному валу	50 Н
Максимальний момент Mx динамічний	3.2 Н·м
Максимальний момент Mx статичний	15 Н·м
Максимальний динамічний момент My	3.2 Н·м
Максимальний момент My , статичний	15 Н·м
Максимальний динамічний момент Mz	3.2 Н·м
Максимальний статичний момент Mz	15 Н·м
Максимальне навантаження	1,5 кг
Максимальне радіальне зусилля на валу привода	120 Н
Теоретичне зусилля при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	65 Н
Вага продукту	6200 г
Кріплення переднього блоку	з наскрізним отвором

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором Зі шліцевими гайками
Матеріал базової плити	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал поперечної напрямної	Загартована сталь
Матеріал бічних частин	Кований алюмінієвий сплав