


Комбінація блоків підготовки повітря MSB4N-1/8-FRC3:J7M1

Номер деталі: 533967

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Модельний ряд	PC
Захист від спрацювання	Поворотна ручка з вбудованим замком
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Фільтр-регулятор з манометром Пропорційний стандартний мастилорозпилювач
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
манометр	з манометром
Робочий тиск	1,5 бар...14 бар
Діапазон регулювання тиску	1 бар...7 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	900 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	500 г
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	PC

