



Клапан плавного пуску VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1

Номер деталі: 558230

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальний позитивний тестовий імпульс із сигналом 0	2500 мс
Максимальний негативний тестовий імпульс з 1 сигналом	1400 мс
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
На підставі норм	ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Самоперезавантаження електричним сигналом керування
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Напрямок потоку	Не реверсивні
Функція клапана	Функція плавного пуску
Примітка щодо процедури примусової перевірки	Частота перемикачів не менше 1 на день
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Попереднє налаштування тиску перемикачів	0.4 МПа
Стандартний номінальний тиск потоку	3000 л/хв
Стандартна номінальна витрата для вихлопу	3300 л/хв
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Характеристики котушки	24 V DC: 2,5 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	590 г
Електричне підключення	Форма C Роз'єм Відповідно до EN 175301-803 квадратна форма
Тип кріплення	На плиті
Підключення пілотного повітря 12/14	Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-2
Пневматичний порт 1	Розмір монтажною плити 1 відповідно до ISO 5599-2
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-2
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	Монтажна плита розмір 1 згідно ISO 5599-2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	Сталь Оцинкований