



# Пневморозподільник VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3

Номер деталі: 560706

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 3/2 відкритий моностабільний                                    |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                     |
| Ширина                                                           | 12 мм                                                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 180 л/хв                                                        |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | Монтажна плита                                                  |
| Робоча напруга                                                   | 24 V DC                                                         |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...0.8 МПа<br>2 бар...8 бар<br>29 psi...116 psi          |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                              |
| Тип скидання                                                     | пневматична пружина                                             |
| Ступінь захисту                                                  | IP40                                                            |
| Номінальний розмір                                               | 2.1 мм                                                          |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання                                       |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Допоміжне ручне керування                                        | Без фіксації                                                    |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                           |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                   |
| Перекриття                                                       | Позитивне перекриття                                            |
| Час відключення                                                  | 10 мс                                                           |
| Час увімкнення                                                   | 12 мс                                                           |
| Характеристики котушки                                           | 24 V DC: 1,0 W                                                  |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура середовища                                           | -5 °C...50 °C                                                   |
| Середовище пілота                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища                             | -5 °C...50 °C                                                   |
| Електричне підключення                                           | 2-pin<br>Роз'єм                                                 |

| Особливості              | Значення                  |
|--------------------------|---------------------------|
| Пневматичний порт 1      | Монтажна плита            |
| Пневматичне з'єднання 2  | M5                        |
| Пневматичний порт 3      | Монтажна плита            |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS        |
| Матеріальні ущільнення   | FPM<br>HNBR<br>NBR        |
| Матеріал корпусу         | Кований алюмінієвий сплав |