


Фільтр тонкої очистки MS6N-LFM-1/2-BRV-DA-Z

Номер деталі: 536862

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	6
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	950 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	140 л/хв
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	38 см³
Кришка контейнера	Пластиковий захисний чохол
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ефективність відділення дрібних частинок	99 %
Залишковий вміст мастила	0.5 мг/м³
Ефективність сепарації масляного аерозолю	90 %
Дисплей диференціального тиску	Оптичний індикатор
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	PC
Матеріальні ущільнення	NBR
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	600 г