

## Х-подібний фітинг QBX-5/16T-U

Номер деталі: 564781

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                     |
| Номінальний розмір                                  | 0.236 дюйм                                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                       |
| Конструкція                                         | Х-форма<br>Принцип «Push-Pull».                 |
| Розмір упаковки                                     | 5                                               |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | 0.095 МПа...1 МПа<br>0.95 бар...10 бар          |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | 13.775 psi...145 psi                            |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом                       |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                             |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                    |
| Вага продукту                                       | 0.557 oz                                        |
| Пневматичний порт 1                                 | Для пневмотрубки з зовн. Ø 5/16"                |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для трубки з зовнішнім Ø 5/16"                  |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                  |
| Колір розчепного кільця                             | Сірий                                           |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                    | PBT                                             |
| Матеріал звільняючого кільця                        | POM                                             |
| Матеріал ущільнення трубки                          | NBR                                             |
| Матеріал хомути для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                 |