


Дросель GRLA-10-32-UNF-QB-1/8-U

Номер деталі: 564839

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Одностороннє дроселювання вихлопу
Пневматичний порт 1	QB-1/8
Пневматичне з'єднання 2	10-32UNF-2A
Спосіб приведення в дію	Вручну
Регулювальний елемент	Шлицевий гвинт
Тип кріплення	Можливість вкручування із зовнішньою різьбою
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	8.39 cfm
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку	6.51 cfm...8.57 cfm
Температура навколишнього середовища	32 °F...140 °F
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-13.8 psi...116 psi
Нормальний потік у напрямку дросельної заслінки 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	14.8 cfm
Нормальний потік у зворотному напрямку 0,6->0 МПа (6->0 bar, 87->0 psi)	14.5 cfm...15.3 cfm
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	32 °F...140 °F
Максимальний момент дотягування	1.1 ft-lbf
Вага продукту	0.3 oz
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь Нікельований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR

Особливості	Значення
Матеріал порожнистого гвинта	Латунь Нікельований
Матеріал звільняючого кільця	РОМ
Матеріал рифленої головки	Латунь Нікельований
Матеріал гвинта для регулювання	Латунь Нікельований
Матеріал поворотного з'єднання	PBT посилений