


Фільтр тонкої очистки MS12-LFM-G-AUV

Номер деталі: 537154

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	12
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	0.01 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Ester oil < 0.1mg/m ³ , according to ISO 8573-1:2010 [-:2]
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Ефективність фільтра	99.9999 %
Максимальна об'єм конденсату	400 мл
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	5 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	5 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ефективність відділення дрібних частинок	99.995 %
MPPS	0.08 мкм
Ефективність сепарації MPPS	99.968 %
Залишковий вміст мастила	0.01 мг/м ³
Ефективність сепарації масляного аерозолю	99 %
Тип кріплення	Монтаж в лінію 3 кронштейном за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал покриття	РА
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно

Особливості	Значення
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	РС
Матеріальні ущільнення	NBR
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	7000 г