


Фільтр тонкої очистки MS4N-LFM-1/8-BUV-DA

Номер деталі: 537217

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	4
Конструкція	волоконний фільтр
Ступінь фільтрації	1 мкм
Відведення конденсату	Повністю автоматичний ручне, без фіксації
Робочий тиск	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4] Інертні гази
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Максимальна нормальна витрата для класу чистоти повітря	360 л/хв
Мінімальна стандартна швидкість потоку для класу чистоти повітря	54 л/хв
Ефективність фільтра	99.99 %
Максимальна об'єм конденсату	25 мл
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Ефективність відділення дрібних частинок	99 %
Залишковий вміст мастила	0.5 мг/м³
Ефективність сепарації масляного аерозолю	90 %
Дисплей диференціального тиску	Оптичний індикатор
Тип кріплення	Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів за бажанням:
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°

Особливості	Значення
Пневматичний порт 1	1/8 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/8 NPT
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	Боросилікатне волокно
Матеріал ємності	Алюміній литий під тиском Кований алюмінієвий сплав
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріальні ущільнення	NBR
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Вага продукту	350 г