


Поворотний привід DSM-25-270-P1-FW-A-B

Номер деталі: 566208

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	25
Кут амортизації	7.5 град.
Діапазон регулювання кута повороту	0 град....246 град.
Кут повороту	0 град....246 град.
Демпфування	Пружні амортизаційні кільця/прокладки з фіксованим упором з обох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Точне регулювання	-6 град.
Режим роботи	Двосторонньої дії
Конструкція	Лопатковий поршень
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар
Максимальна частота коливань при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм)	2 Гц
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Максимальне осьове зусилля	50 Н
Максимальна радіальна сила	120 Н
Теоретичний крутний момент при 0,6 МПа (6 бар, 87 psi)	5 Н·м
Допустимий момент інерції маси	0.045 кгм²
Вага продукту	740 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал вала приводу	Сталь Нікельований
Матеріальні ущільнення	TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав