


# Відсічний клапан MS6N-EE-3/8-V110-S

Номер деталі: 538773

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                                         |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                                |
| Вихлопна функція                                                 | не регулюється                                                             |
| Допоміжне ручне керування                                        | З блокуванням<br>Без фіксації                                              |
| Тип скидання                                                     | Пружина механічна                                                          |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                                      |
| Функція клапана                                                  | 3/2 закритий моностабільний                                                |
| Робочий тиск                                                     | 4 бар...10 бар                                                             |
| Значення C                                                       | 22 л/с-бар                                                                 |
| b значення                                                       | 0,5                                                                        |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 5500 л/хв                                                                  |
| Робочий цикл                                                     | 100%                                                                       |
| Характеристики котушки                                           | 110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,0 VA, утримуюча потужність 2,4 VA |
| Допустимі коливання напруги                                      | +/- 10 %                                                                   |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази     |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                                 |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                         |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                             |
| Ступінь захисту                                                  | IP65                                                                       |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                             |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                                     |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів<br>за бажанням:                  |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                                  |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                              |
| Вага продукту                                                    | 816 г                                                                      |
| Пневматичний порт 1                                              | 3/8 NPT                                                                    |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | 3/8 NPT                                                                    |

| Особливості             | Значення                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Пневматичний порт 3     | G1/2                                                                    |
| Контроль подачі повітря | Внутрішнє                                                               |
| Електричне підключення  | Форма C<br>Роз'єм<br>відповідно до DIN EN 175301-803<br>квадратна форма |
| Матеріальні ущільнення  | NBR                                                                     |
| Матеріал корпусу        | Алюміній литий під тиском                                               |