


# Кабель двигуна NEBM-M16G8-E-7.5-Q9-LE8-1

Номер деталі: 5391547

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                  | Значення                                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| На підставі норм                                             | EN 61984                                                 |
| Маркування кабелю                                            | Без тримача позначки                                     |
| Вага продукту                                                | 1800 г                                                   |
| Електричне підключення 1, функція                            | Сторона польового пристрою                               |
| Електропідключення 1, проект                                 | Круглий                                                  |
| Електричне підключення 1, тип підключення                    | Розетка                                                  |
| Електричне підключення 1, кабельна розетка                   | Пряма                                                    |
| Електропідключення 1, технологія підключення                 | M16x0,75                                                 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил            | 8                                                        |
| Електричне підключення 1, використані контакти/жили          | 6                                                        |
| Електричне підключення 2, функція                            | Сторона управління                                       |
| Електричне підключення 2, тип підключення                    | кабель                                                   |
| Електричне підключення 2, технологія підключення             | відкритий кінець                                         |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів         | 8                                                        |
| Електричне підключення 2, використані піни/проводи           | 6                                                        |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                   | 0 V...600 V                                              |
| Зверніть увагу на діапазон робочої напруги постійного струму | 0 - 300 V для провідника перетином 0,5 мм <sup>2</sup>   |
| Діапазон робочої напруги змінного струму                     | 0 V...600 V                                              |
| Примітка щодо діапазону робочої напруги змінного струму      | 0 - 300 V для кабелю перетином 0,5 мм <sup>2</sup>       |
| Струмове навантаження при 40 °C                              | 16 A                                                     |
| Примітка щодо ємності струму при 40 °C                       | 8 A для провідника перетином 0,5 мм <sup>2</sup>         |
| Стійкість до стрибків напруги                                | 6 кВ                                                     |
| Примітка щодо імпульсної витримуваної напруги                | 4 кВ для провідника перетином 0,5 мм <sup>2</sup>        |
| Екранування                                                  | Так                                                      |
| Довжина кабелю                                               | 7.5 м                                                    |
| Властивості кабелю                                           | підходить для енергетичних ланцюгів                      |
| Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю                    | 64 мм                                                    |
| Радіус вигину, рухома прокладка кабелю                       | 128 мм                                                   |
| Діаметр кабелю                                               | 12.8 мм                                                  |
| Склад кабелю                                                 | 4 x 1,5 мм <sup>2</sup> + 2 x (2 x 0,5 мм <sup>2</sup> ) |

| Особливості                                            | Значення                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальний переріз провідника                         | 0.5 мм²<br>1.5 мм²                                                                                   |
| Кінці проводів                                         | Наконечник кабеля згідно DIN 46228-A...-10<br>Наконечник згідно DIN 46228-E...-10                    |
| Ступінь захисту                                        | IP65                                                                                                 |
| Примітка щодо ступеня захисту                          | в змонтованому стані                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища                   | -50 °C...90 °C                                                                                       |
| Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем | -40 °C...90 °C                                                                                       |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)            | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання<br>Згідно директиви ЄС RoHS               |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)              | Відповідно до правил RoHS Великобританії<br>Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання |
| Відповідність LABS                                     | VDMA24364-B2-L                                                                                       |
| Інформація про матеріали                               | Відповідно до RoHS                                                                                   |
| Ступінь забруднення                                    | 3                                                                                                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                        | 0 - відсутність корозійного напруження                                                               |
| Матеріал оболонки кабелю                               | TPE-U (PUR)                                                                                          |
| Колір оболонки кабелю                                  | Помаранчевий                                                                                         |
| Матеріал ізоляційного рукава                           | TPE-E                                                                                                |