

Поворотний колектор GF-1/8-M5

Номер деталі: 539290

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4.1 мм
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Нормальний потік 1-2,1 (6->0)	490 л/хв
Нормальний потік 1-2.X відкритий (6->0)	2250 л/хв
Макс. швидкість обертання	3000 об/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::] Вода (рідка, без льоду)
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	При роботі з водою використовуйте фільтр 5 мкм Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Максимальний момент дотягування	1.95 Н·м
Максимальне осьове зусилля	50 Н
Максимальна радіальна сила	150 Н
Номінальний момент дотягування	1.22 Н·м
Допустимий номінальний моменту зтягування	± 20 %
Вага продукту	400 г
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал валу	Високолегована сталь