

Трипод EXPT-120-E4

Номер деталі: 569800

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Кінематика штока
Розмір	120
Робочий простір , номінальний діаметр	1200 мм
Номінальна висота робочого простору	100 мм
Положення монтажу	Горизонтальне
Тип двигуна	Серводвигун
Робочий цикл	100%
Максимальне прискорення	110 м/с ²
Максимальна швидкість	7 м/с
Максимальна швидкість вибору	140 picks/min у 12" циклі
Максимальне номінальне навантаження	5 кг
Номінальне навантаження з максимальною динамікою	1 кг
Точність позиціонування	±0,5 мм
Точність курсу	±0,5 мм
Точність повторюваності	±0,1 мм
Максимальна зусилля технологічне в Z-напрямку	850 Н
Типова сила процесу в напрямку Z	750 Н діаметр робочого простору до 300 мм
Основна вага кінематики	66 кг
Максимальне горизонтальне зусилля	215 Н
Максимальне вертикальне зусилля на рамі	475 Н
Температура навколишнього середовища	0 °C...40 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III