


Модуль проміжного положення DADM-DGC-32-A

Номер деталі: 541701

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	32
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.25 МПа...0.8 МПа 2.5 бар...8 бар 36.25 psi...116 psi
Максимальна швидкість удару	3 м/с
Максимальний час повороту	100 мс
Точність повторюваності	0.02 мм
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	530 г
Тип кріплення	Закріплений на циліндрі DGC
Пневматичне з'єднання	QS-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопорного гвинта	Сталь Оцинкований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал важеля	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайи	Сталь Оцинкований
Прецизійне регулювання	2 мм
Режим роботи	Двосторонньої дії