



Модуль розгалуження FRM-Y-D-MIDI

Номер деталі: 542185

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Модуль розгалуження
Робочий тиск	0 МПа...1.2 МПа 0 бар...12 бар
Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2	8200 л/хв
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...125 В
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:::-] Інертні гази
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	662 г
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском