

# Комбінація блоків підготовки повітря MSB4-1/4:C3J1M1-WP

Номер деталі: 542296

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | 4                                                                                                              |
| Модельний ряд                                                    | PC                                                                                                             |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією зачиняється за допомогою аксесуарів                                                |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                                                            |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                                                         |
| Відведення конденсату                                            | Відкручується вручну                                                                                           |
| Конструкція                                                      | Відсічний клапан<br>Фільтр-регулятор з манометром<br>Стандартне туманоутворююче мастило                        |
| Функція регулятора                                               | постійний тиск на виході<br>з попередньою компенсацією<br>З вторинним вихлопом<br>з функцією зворотного потоку |
| Кришка контейнера                                                | Пластиковий захисний чохол                                                                                     |
| манометр                                                         | з манометром                                                                                                   |
| Робочий тиск                                                     | 1.5 бар...14 бар                                                                                               |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 1 бар...12 бар                                                                                                 |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 750 л/хв                                                                                                       |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази                                         |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)                                                |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                                                                     |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                              |
| Температура зберігання                                           | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Допуск до харчової промисловості                                 | див. розширену інформацію про матеріал                                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                                |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                                                                 |
| Вага продукту                                                    | 1500 г                                                                                                         |
| Тип кріплення                                                    | За допомогою аксесуарів                                                                                        |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                                                                                                           |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G1/4                                                                                                           |

| Особливості         | Значення                  |
|---------------------|---------------------------|
| Пневматичний порт 3 | G1/4                      |
| Матеріал корпусу    | Алюміній литий під тиском |
| Матеріал ємності    | РС                        |