

## Блок підключення CPE10-PRS-1/4-8

Номер деталі: 543827

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                           | Значення                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ширина                                                | 16 мм                                  |
| Положення монтажу                                     | Будь-який                              |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників   | 8                                      |
| Максимальна кількість зон тиску                       | 2                                      |
| Розривний тиск                                        | 5 МПа<br>725 psi                       |
| Тиск розриву                                          | 50 бар                                 |
| Робочий тиск                                          | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                       | 2 - помірний вплив корозії             |
| Відповідність LABS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Температура середовища                                | -5 °C...50 °C                          |
| Температура навколишнього середовища                  | -5 °C...50 °C                          |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 1.2 Н·м                                |
| Вага продукту                                         | 419 г                                  |
| Тип монтажу з'єднувального блок                       | з наскрізним отвором                   |
| Тип кріплення клапана                                 | з внутрішньою різьбою                  |
| Пневматичний порт 1                                   | G1/4                                   |
| Пневматичний порт 3                                   | G1/4                                   |
| Пневматичне з'єднання 5                               | G1/4                                   |
| Інформація про матеріали                              | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал з'єднувальної планки                         | Кований алюмінієвий сплав              |