


# Перетворювач сигналів SVE4-IS-R-HM8-2P-M8

Номер деталі: 544218

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                          | Значення                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дозвіл                                               | Знак RCM<br>с UL us - Listed (OL)                                                         |
| UL Температура навколишнього середовища              | -20 °C...60 °C                                                                            |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)          | Згідно директиви EU EMC<br>Згідно директиви EC RoHS                                       |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)            | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC<br>Відповідно до правил RoHS Великобританії |
| Інформація про матеріали                             | Відповідно до RoHS                                                                        |
| Діапазон сигналу                                     | 0 - 20 mA +/- 0,6 mA                                                                      |
| Температура навколишнього середовища                 | -20 °C...70 °C                                                                            |
| Комутаційний вихід                                   | 2xPNP                                                                                     |
| Функція перемикачання                                | Вільне програмування                                                                      |
| Функція комутаційного елемента                       | перемикається                                                                             |
| Захист від короткого замикання                       | синхронування                                                                             |
| Стійкість до перевантажень                           | Наявне                                                                                    |
| Діапазон робочої напруги постійного струму           | 10 V...30 V                                                                               |
| Електричне підключення 1, тип підключення            | Розетка                                                                                   |
| Електропідключення 1, технологія підключення         | M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104                                                 |
| Електричне підключення 1, кількість контактів/жил    | 4                                                                                         |
| Електричне підключення 1, тип кріплення              | Фіксація гвинтом                                                                          |
| Електричне підключення 2, тип підключення            | Роз'єм                                                                                    |
| Електричне підключення 2, технологія підключення     | M8x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-104                                                 |
| Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів | 4                                                                                         |
| Електропідключення 2, тип кріплення                  | Фіксація гвинтом                                                                          |
| Вага продукту                                        | 19 г                                                                                      |
| Матеріал корпусу                                     | ABS                                                                                       |
| Параметри налаштування                               | Teach-In                                                                                  |
| Ступінь захисту                                      | IP65                                                                                      |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                      | 2 - помірний вплив корозії                                                                |
| Відповідність LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                                            |