

Пневморозподільник VZWM-L-M22C-N12-F4

Номер деталі: 546156

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Мембранний клапан сервокерування
Спосіб приведення в дію	електричний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Бажано вертикально
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	1/2 NPT
Електричне підключення	Електромагнітна котушка типу MD-... , котушку можна замовити як аксесуар
Номінальний розмір	13.5 мм
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Напрямок потоку	Не реверсивні
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази Вода Нейтральні рідини
Тиск рідких робочих середовищ	0.5 бар...6 бар
Тиск робочого середовища у формі газу	0.5 бар...10 бар
Різниця тиску	0.5 бар
Тип контролю	Пілот
Максимальна в'язкість	22 мм²/с
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура зріджених середовищ	5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Швидкість потоку Kv	2.4 м³/год
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2400 л/хв
Час увімкнення	8 мс

Особливості	Значення
Час перемикання для зріджених середовищ	110 мс
Час відключення	10 мс
Час перемикання, рідкі робочі середовища	220 мс
b значення	0.37
Значення C	9.8 л/с-бар
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Латунь
Номер матеріалу корпусу	2.0402
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал анкерної труби	Високолегована сталь
Вага продукту	415 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Максимальний момент дотягування гвинта кришки	20 Н·м
Максимальний затягувальний момент з'єднувальної різьби	105 Н·м
Максимальний момент затягування котушки	0.5 Н·м