

# Пневморозподільник VSNC-F-B52-D-G14-F8

Номер деталі: 577258

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                                                  | 5/2 бістабільний                                                |
| Спосіб приведення в дію                                          | електричний                                                     |
| Ширина                                                           | 32 мм                                                           |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1350 л/хв                                                       |
| Пневматичне робоче з'єднання                                     | Схема підключення NAMUR                                         |
| Робоча напруга                                                   | Через електромагнітну котушку, замовляється окремо              |
| Робочий тиск                                                     | 0.15 МПа...1 МПа<br>1.5 бар...10 бар                            |
| Конструкція                                                      | поршневий золотник                                              |
| Дозвіл                                                           | c UL us - Recognized (OL)                                       |
| Орган сертифікації                                               | DNVGL-TAA000011J                                                |
| Вихлопна функція                                                 | З можливістю дроселювання                                       |
| Спосіб ущільнення                                                | М'який                                                          |
| Положення монтажу                                                | Будь-який                                                       |
| Відповідає стандарту                                             | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                            |
| Допоміжне ручне керування                                        | З блокуванням<br>Без фіксації                                   |
| Тип контролю                                                     | Пілот                                                           |
| Контроль подачі повітря                                          | Внутрішнє                                                       |
| Напрямок потоку                                                  | Не реверсивні                                                   |
| Перекриття                                                       | Позитивне перекриття                                            |
| Відображення стану сигналу                                       | З аксесуарами                                                   |
| b значення                                                       | 0.4                                                             |
| Значення C                                                       | 5.6 л/с-бар                                                     |
| Час перемикання                                                  | 11 мс                                                           |
| Робочий цикл                                                     | 100%                                                            |
| Характеристики котушки                                           | Див.: котушка, замовляється окремо                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Температура середовища                                           | -20 °C...60 °C                                                  |

| Особливості                          | Значення                  |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...60 °C            |
| Вага продукту                        | 345 г                     |
| Тип кріплення                        | з наскрізним отвором      |
| Під'єднання вентиляційного отвору    | Без каналу                |
| Пневматичний порт 1                  | G1/4                      |
| Пневматичне з'єднання 2              | Схема підключення NAMUR   |
| Пневматичний порт 3                  | G1/4                      |
| Пневматичне з'єднання 4              | Схема підключення NAMUR   |
| Пневматичне з'єднання 5              | G1/4                      |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS        |
| Матеріальні ущільнення               | NBR                       |
| Матеріал корпусу                     | Кований алюмінієвий сплав |
| Матеріал гвинтів                     | Оцинкована сталь          |