


Круглий пневмоциліндр DSNU-1 1 1/4"- -PPV-A-S2

Номер деталі: 548524

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	0.4 дюйм...20 дюйм
Ø поршня	1 1/4"
Різьба штока	3/8-24 UNF-2A
На підставі норм	ISO 6431
Демпфування	Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін
Положення монтажу	Будь-який
Закінчення штока поршня	Зовнішня різьба
Конструкція	Поршень Шток поршня
Визначення положення	Для безконтактних давачів
Варіанти	Наскрізний поршневий шток
Робочий тиск	0.1 МПа...1 МПа 1 бар...10 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-4 °F...176 °F
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.295 ft-lbf
Довжина амортизації	0.55 дюйм
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	83 lbf
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	96.5 lbf
Маса переміщення при ході 0 м	4.27 oz
Додаткова вага на 10 мм ходу	0.317 oz
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	1/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)

Особливості	Значення
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал корпусу циліндра	Високолегована нержавіюча сталь