


# Генератор вакууму VAK-1/4

Номер деталі: 6890

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір сопла Лавалю             | 1 мм                                                            |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Характеристики ежектора                     | Високий вакуум                                                  |
| Інтегрована функція                         | Пневматичний ежекторний імпульс                                 |
| Конструкція                                 | Форма Т                                                         |
| Робочий тиск                                | 0.15 МПа...1 МПа<br>1.5 бар...10 бар<br>21.75 psi...145 psi     |
| Максимальний вакуум                         | 80 %                                                            |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура середовища                      | -20 °C...80 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...80 °C                                                  |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором                                            |
| Пневматичний порт 1                         | G1/4                                                            |
| Пневматичний порт 3                         | G1/4                                                            |
| Приєднання вакууму                          | G1/4                                                            |
| Матеріал корпусу                            | Алюміній литий під тиском                                       |