


# Підвищувач тиску DPA-100-16-CRVZS20

Номер деталі: 552937

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø поршня                                    | 100 мм                                                                                                       |
| Обсяг                                       | 20 л                                                                                                         |
| Положення монтажу                           | Злив конденсату низу                                                                                         |
| Конструкція                                 | Двопоршневий підсилювач тиску<br>З ресивером для стисненого повітря<br>з манометром<br>Із зворотним клапаном |
| манометр                                    | з манометром                                                                                                 |
| Вихідний тиск 2                             | 0.4 МПа...1.6 МПа<br>4 бар...16 бар<br>58 psi...232 psi                                                      |
| Робочий тиск                                | 0.2 МПа...0.8 МПа<br>2 бар...8 бар<br>29 psi...116 psi                                                       |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.4 МПа...1.6 МПа<br>4 бар...16 бар<br>58 psi...232 psi                                                      |
| Тиск на вході 1                             | 2 бар...8 бар<br>0.2 МПа...0.8 МПа<br>29 psi...116 psi                                                       |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском                                                    |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)   | Згідно з інструкціями Великобританії щодо обладнання, що працює під тиском                                   |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:3:4]                                                              |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Експлуатація з мастилом неможлива                                                                            |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                                                                   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                            |
| Температура зберігання                      | 5 °C...60 °C                                                                                                 |
| Температура навколишнього середовища        | 5 °C...60 °C                                                                                                 |
| Максимальний момент зтяжки зливу конденсату | 27 Н·м                                                                                                       |
| Вага продукту                               | 30000 г                                                                                                      |
| Тип кріплення                               | Зі шліцевими гайками                                                                                         |
| Пневматичний порт 1                         | QS-16                                                                                                        |

| Особливості                            | Значення                        |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Пневматичне з'єднання 2                | KD4                             |
| Пневматичний порт 3                    | Глушник                         |
| Інформація про матеріали               | Відповідно до RoHS              |
| Матеріал резервуара стисненого повітря | високолегована нержавіюча сталь |