


# Блок підготовки повітря FRC-3/8-D-5M-MIDI-A-MPA

Номер деталі: 8002363

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Midi                                                                        |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                           |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                                 |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                         |
| Відведення конденсату                                            | Повністю автоматичний                                                       |
| Конструкція                                                      | Фільтр-регулятор з манометром<br>Пропорційний стандартний мастилорозпилювач |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 43 см³                                                                      |
| Ступінь фільтрації                                               | 5 мкм                                                                       |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                            |
| манометр                                                         | з манометром                                                                |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1.2 МПа<br>2 бар...12 бар                                         |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.5 бар...12 бар                                                            |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.02 МПа<br>0.2 бар<br>2.9 psi                                              |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1700 л/хв                                                                   |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Інертні гази             |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                      | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Інертні гази             |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                              |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                              |
| Вага продукту                                                    | 1440 г                                                                      |
| Тип кріплення                                                    | Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів                                   |
| Пневматичний порт 1                                              | G3/8                                                                        |
| Пневматичне з'єднання 2                                          | G3/8                                                                        |
| Інформація про матеріали                                         | Відповідно до RoHS                                                          |
| Матеріал корпусу                                                 | Цинк дитий під тиском                                                       |

| Особливості      | Значення |
|------------------|----------|
| Матеріал ємності | РС       |