

# Сильфонный комплект DADB-S1-25-S351-400

Номер детали: 553435

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                     | 29 мм                                                                                                                                                                                                                  |
| Розмір                                          | 25                                                                                                                                                                                                                     |
| Діапазон ходу                                   | 351 мм...400 мм                                                                                                                                                                                                        |
| Подовження штока поршня                         | 112 мм                                                                                                                                                                                                                 |
| Конструкція                                     | круглий<br>Комплект сильфонів<br>з вихлопом повітря                                                                                                                                                                    |
| Положення монтажу                               | Будь-який                                                                                                                                                                                                              |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                 | 3 - сильний опір корозії                                                                                                                                                                                               |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                         |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Опір середовища                                 | Пил<br>стружка<br>Мастило<br>Мастило<br>Бензин                                                                                                                                                                         |
| Температура навколишнього середовища            | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                         |
| Вага продукту                                   | 109 г                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип кріплення                                   | 3 різьбовим штифтом<br>3 внутрішньою різьбою                                                                                                                                                                           |
| Пневматичне з'єднання                           | M5                                                                                                                                                                                                                     |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS                                                                                                                                                                                                     |
| Матеріал деталей адаптера                       | РА посилений                                                                                                                                                                                                           |
| Матеріальні ущільнення                          | NBR                                                                                                                                                                                                                    |
| Матеріал сильфона                               | NBR                                                                                                                                                                                                                    |
| Матеріал гвинтів                                | Високолегована нержавіюча сталь                                                                                                                                                                                        |