


Комбінація блоків підготовки повітря LFR-1/4-DB-7-MINI-KC

Номер деталі: 8002799

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Mini
Ширина	108 мм
Вихлопна функція	не регулюється
Модельний ряд	DB
Спосіб приведення в дію	Вручну
Захист від спрацювання	Навісний замок (опція) Поворотна ручка з фіксацією
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	40 мкм
Відведення конденсату	Відкручується вручну
Конструкція	Відсічний клапан/фільтр-регулятор
Максимальна об'єм конденсату	13 мл
Функція регулятора	постійний тиск на виході З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку без первинної компенсації тиску
манометр	з манометром
Робочий тиск	0.15 МПа...1 МПа 1.5 бар...10 бар 21 psi...145 psi
Діапазон регулювання тиску	0.05 МПа...0.7 МПа 0.5 бар...7 бар 7.25 psi...101.5 psi
Максимальний гістерезис тиску	0.5 бар
Максимальний нормальний потік	2500 л/хв
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1900 л/хв
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:9:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-5 °C...50 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C

Особливості	Значення
Вага продукту	245 г
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію з наскрізним отвором З кронштейном
Підключення манометра	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал ущільнень відсічного клапану	FPM
Матеріал поворотної ручки	POM
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріал золотника поршня	POM
Матеріал ємності	PC